



وصف المنتج

مع تصميم شكل قنبلة يدوية أنيقة، إنوليت خمر قنبلة يدوية (الصين قنبلة يدوية ليد خيوط المصابيح الشركة المصنعة) خيوط لمبة مثالية للإضاءة المشهد والإضاءة المزاج. فهو يسلم توهجا دافئا يضع نغمة الترحيب في أي مكان.

مع خيوط ليد ذات جودة عالية، هذا المصباح هو أكثر توفير الطاقة من المصابيح المتوهجة التقليدية مع سطوع مماثل ولكن يستمر 25 يمكنك، E26 E27 مرات أطول. فمن السهل لتثبيت بسهولة كما تركيب المصابيح المتوهجة كما هو الحال مع نفس غطاء قاعدة. استبدال المصابيح القديمة في بضع ثوان.

مع دمج الخصائص لمبة التقليدية، وهذا لمبة هو أفضل لتبديد الحرارة من مصباح التنغستن التقليدية وأيضاً خالية من الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء.



مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37872
قوة	4W
نوع الغطاء	العنبر أو الدخان
تدفق مضئية	320lm ± 10%
ليد الشعيرة المواصفات	4X38
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 أو VAC
مواد	زجاج
(لون تيمب (كت	1800K - 3000K
□□□□□□ □□□□□ □□□□□	A +
زاوية الشعاع	360 °
مؤشر تجسيد اللون	> 80 را
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	!t0.5 & العلامة
دورة التبديل	≥12.500
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة
مصباح قاعدة	E27 E26 B22
الأبعاد	80 = MMضياء.
	L = 120MM



شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA (ETL) FC

منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	لمبة نوع	البعد	(W) القوة الكهربائية	(تدفق مضيء (لم
37871	قنبلة يدوية	Ø80X120mm	2W	160lm ± 10%
37873			6W	450lm ± 10%
38081	بين، كون	Ø72x160mm	2W	160lm ± 10%
38082			4W	320lm ± 10%
38083			6W	450lm ± 10%




□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

Product Mark

Product Type :903-479
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :Innotech
Humidity :65%
Test Date :2017-12-29



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4621 y=0.4141 u=0.2624 v=0.3527 duv=0.0011
CCT: 2695K Dominant Wave.:583.9nm Purity:63.0%
Flux RGB Ratio:R=25.1%,G=73.6%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:116.0nm

Rendering Index:Ra= 82.1

R1 =80	R2 =91	R3 =96	R4 =80	R5 =81	R6 =91	R7 =81	R8 =56
R9 =6	R10=81	R11=79	R12=75	R13=83	R14=98	R15=72	

Photo Parameters

Flux:475.98lm Effi.:124.3lm/W Radiant:1383.3mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.090 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0290A
Power:P=3.83W Power Factor:PF=0.555


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 63.588ms VPeak: 14072
VDark: 1255 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



عرض المنتج

Vintage LED Filament Bulb



Features & Advantages





مزايا

التحديثية بالضبط لمبة المتوهجة²

2360 درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الطلال

² ما يصل إلى 85٪ توفير الطاقة مع الصمام الجديد (شكل قنبله بدوية لمبة ليد) تكنولوجيا خيوط

² لا وميض لحماية العين البشرية

² ارتفاع كرى & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية

² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع

² حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)

² عكس الضوء

الاستخدام اليومي من 4 ساعات² طوماس فيبس سنوات محدودة الضمان على أساس متوسط.

² مع شهادة سي لعد إمك روهس إرب سا الشعبية إيتل فك، الخ



الوضعية

إنوليت خمر قنابل ليد خيوط المصابيح يمكن أن يحقق ضوء أجواء الكلاسيكية في غرفة المعيشة، غرفة نوم، الرواق، قاعة المعرض، صالة العرض، عرض، الفن-- غرفة، المتاحف، حانة، حانة صغيرة، مقهى، المقاهي، مطعم، فندق، الخ. مثالية لإضاءة المناظر الطبيعية، إضاءة المزاج، الخ.

التشغيل والصيانة

² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

² تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.

² تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.

² يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.

² حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.

² إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.

² ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

Application



صفقة

قطعة ليد (الحنين الصمام المصباح الشركة) لمبة لكل لون مربع، ثم 50 قطع معبأة في معيار التصدير الكرتون. (1 قطعة / مربع 1 اللون، 50 قطع / الكرتون)



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجاناً سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط يجب أن تكون العائدات المطلوبة:
الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) إذن للعودة البند سيصدر.

الخطوة 4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1.Are

a1:

Q2.How

a2:

Q3.How

a3:

Q4.How

a4:

Q5.May

a5:

a6:

Q7.How

a7:

Q8.

a8:

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

