



Productomschrijving

INNOLITE 4W GLS A60 led-lampen ([spiraalgloeidraad LEIDENE bollen](#)) met Europees patent zorgen voor een geweldige retrostijl met vertrouwde klassieke stijl die u kent en waar u van houdt. Met Europees flexibel gloeidraadoctrooi betekent dit dat u dit product zonder enig patentprobleem op de Europese markt kunt verkopen.

Met een brede 360 graden stralingshoek biedt deze 4W LED-lamp omnidirectioneel licht om schaduwen te voorkomen en rondom warm wit licht te bieden. Ondertussen met de nieuwe LED-technologie, is het 85% minder energiebesparing en kan het 25 keer langer meegaan in vergelijking met 40W traditionele gloeilampen. Ondertussen is het milieuvriendelijk als zonder kwik of IR-straling.

Installatie is heel eenvoudig door exact dezelfde maat en basisdop - Vervang gewoon je oude gloeilamp door onze nieuwe INNOLITE LED gloeidraad gloeilamp ([Economische LED gloeidraad licht](#)) rechtstreeks in uw woonruimte en bespaar energie en kosten met behoud van de traditionele uitstraling.



Productspecificatie

Modelnr.	37461
macht	4W
Coverttype	Duidelijk
Lichtstroom	400lm ± 10%
Gelijk aan gloeilamp	35 - 40W
LED-gloeidraadspecificatie.	Spiraal x 1
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC
Materiaal	Glas
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntielabel	A +
Stralingshoek	360 °
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	≥12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lampvoet	E26 E27 B22
Dimensies	Diameter = 60mm
	L = 106mm



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC



gerelateerde producten


Modelnr.	Vermogen (W)	LED-gloeidraadspecificatie.	Lichtstroom (lm)	Equivalenten gloeilamp
37462	6W	Spiralx1	570lm \pm 10%	45 - 50W
37464	8W	Spiralx1	720lm \pm 10%	55 - 60W



Producttestrapport

Product Mark

Product Type :A60 Flex Clear 4W 3000K-2 Manufacturer :Innotech
Temperature :22'C Humidity :65%
Operator :01 Test Date :2017-12-29
Remark:



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4426 y=0.4061 u=0.2534 v=0.3487 duv=0.0000
CCT: 2922K Dominant Wave.:583.1nm Purity:54.8%
Flux RGB Ratio:R=23.8%,G=74.3%,B=1.9% Peak Wave:606.7nm Half Width:118.1nm

Rendering Index:Ra= 84.2

R1 =84	R2 =95	R3 =92	R4 =82	R5 =85	R6 =95	R7 =81	R8 =59
R9 =12	R10=89	R11=83	R12=78	R13=87	R14=96	R15=76	

Photo Parameters

Flux:409.36lm Effi.:105.2lm/W Radiant:1173.3mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.103 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0300A
Power:P=3.89W Power Factor:PF=0.558


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 83.363ms VPeak: 15080
VDark: 1253 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



Productshow

Flexible LED Filament Bulb



Features & Advantages



With European Patent





voordelen

- ² Met Europees octrooi, exacte retrofit voor gloeilamp GLS A19 A60
- ² 360 ° stralingshoek zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 85% energiebesparing met nieuwe LED gloeidraad technologie
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² dimbaar
- ² Two jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE RoHS ErP, etc.



Toepassing

INNOTECH Flexibele LED-gloeilamp ([GLS A60 LED-lampen met Europees patent](#)) GLS A60 A19 met Europees octrooi biedt perfect decoratief omgevingslicht voor eetkamer, vergaderruimte, salon, showroom, hotel, winkel, bistro, gang, telefooncel, studio en tentoonstelling enz. Het is ideaal voor gebruik binnenshuis in bistro verlichting, grote tenten, decoratieve bruiloftslampen, decoratieve lichtstralen, commerciële lichtstrings, kroonluchters, decoratieve armaturen, enz.

Gebruik en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp die oververhitting / uitval veroorzaakt.
- ² De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk voor een goede werking van de lamp / lamp.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijderd.
- ² Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijderd.

Waarschuwing: Beëindig gebruik als beschadigd.

Application



Pakket

1 st led lamp per kleur doos, dan 50 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 st / kleur doos, 50 st / carton)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent welkom om een monster bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

