

160 mm LED LED

وصف المنتج

PS160 ، عندما لا يكون الحجم كبيراً بما فيه الكفاية ، فإن شكل اللامبة الكبيرة من الإينولait من إينسون يمكن لهذا المصباح الكبير خلق جو حنين ورومانسي في أي بهو الفندق أو XXL يقدم إفادة رائعة بحجم المطعم أو البار مع ضوء دافئ وناعمة. إنه بديل مثالي للمصابيح المتوجة الكبيرة ذات السطوع الدافئ المماثل ولكن توفير الطاقة بنسبة 85٪ وبدون الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء.

الزخرفية متعددة الاستعمالات ، يمكن استخدامها مع عاكس الضوء كما لو كانت ببساطة W هذه اللامبة 4 مزخرفة أو مستخدمة من قبل نفسها كضوء رئيسي في الغرفة. في نفس الوقت ، من السهل جدا تركيب مع المصابيح التقليدية. E26 E27 B22 نفس القاعدة

مع حزمة شاتيربروف جيدة وخفيفة الوزن والتي يمكن أن تحمي وتحمي المصابيح جيدا أثناء النقل ، لا داعي للقلق لتلقي المصابيح المكسورة.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	39013
قوة	12W
نوع الغطاء	مسح العبر الدخان
تدفق مضيئة	800lm ± 10%
الصمام الشعيرية الموصفات	12 × 67
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-100VAC
مواد	زجاج
(CCT) درجة اللون	1800 ~ 3000K
كفاءة استخدام الطاقة	A +
شعاع زاوية	360 °
مؤشر تحسيد اللون	مع 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S & It0.5
أوقات الحياة	ما يصل إلى 25000 ساعة
تبديل دورة	≥12,500
قاعدة المصباح	E26 E27 B22 E39 E40
الأبعاد	ضياء. MM = 160 L = 285mm

شهادات المنتج


CE RoHS ErP SAA FCC

منتجات ذات صلة

نوع المصباح	نوع المصباح	ج. SPE الصمام الشعيرية	لون الزجاج	(W) القوة الكهربائية	(lm) تدفق مضيئة
39011	P160	4X67	واضح كهربان	4W	320lm ± 10%
39012		8X67		8W	560lm ± 10%
39021	P180	4X67	دخان	4W	320L10 ± 10%
39022		8X67		8W	560lm ± 10%
39023		12X67		12W	800lm ± 10%

عرض المنتج

Giant LED Filament Bulb



Features & Advantages





سوبر دافن ، تعطي التوهج الدافئ الكامل بزاوية 360 درجة²

الشعيرة LED² ما يصل إلى 85 % من توفير الطاقة مع تكنولوجيا جديدة

لا ومض لحماية العين البشرية²

يضم ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 CRI GT.² ارتفاع

صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء²

العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم)²

عكس الضوء²

إلخ ، مع شهادة CE LVD EMC RoHS ErP TUV².

الوضعيّة

الحسية أن تقدم لك إضاءة منافية ناعمة كلاسيكية في منزلك ، وفي هذه الأثناء تكون عاكس الضوء Giant T75 يمكن لمصابيح لخلق الإضاءة التي تجدها. إنه مثالى للإضاءة في المطبخ ، غرفة المعيشة ، غرفة النوم ، البار ، النادي ، الحانة ، المقهى ، الفندق ، المطعم ، الحانة الصغيرة ، صالة العرض ، إلخ.

التشغيل والصيانة

تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.²

قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.

تحقق من أن تجهيزاتك موصولة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتاً في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل.

يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.²

تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.²

أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.²

تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.²

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application



صفقة

(لكل لون مربع ، ثم 6 قطع معبأة في كرتون التصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / لون مربع ، 6 قطع / كرتون led قطعة لمبة 1



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متواسط
يُنصح أن يطلب المرتجعات:

- الخطوة 1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
- الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
- الخطوة 3) سيصدر تصريح للعودة البند.
- الخطوة 4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1. هل أنت منتج؟

نعم ، نحن شركة تصنيع ذوي الخبرة مع قوالب وخطوط الإنتاج الخاصة بنا:

Q2. How حول جودة المنتجات؟

لدينا فنيين وفريق مراقبة الجودة اختبار المنتجات واحدا تلو الآخر باستخدام خط الشيخوخة ، الأجهزة والأدوات المهنية لضمان الجودة لجميع المنتجات.

Q3.How عن السعر؟

a3: نحن شركة تصنيع ودائماً نقدم لعملائنا أسعار أكثر تنافسية.

Q4.How لوضع النظام؟

A4: الاتصال بالخدمة عبر الإنترنت ، أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة ، سوف يقوم بالرد عليك مع سعر المنتج ، المواصفات ، التعبئة إلخ. شكرًا لكم.

س 5. يمكنني شراء عينات منك؟

ج 5: نعم! أنت موضع ترحيب لوضع النظام عينة لاختبار لدينا عالية الجودة والخدمة ، عينات مختلطة مقبولة.

Q6.Can أقوم بزيارة المصنع الخاص بك؟

a6: نعم ، مرحباً بكم في زيارة المصنع في وقت مناسب.

Q7.How أو تصنيع؟ OEM يمكنني أن أجعل أوامر

تصنيع مختلف. يرجى الاتصال بنا عبر الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة / OEM لدينا معالجة الطياعة المختلفة لأوامر:

Q8.كيف يمكنني دفع ثمن طلبي؟

a7: في الأفق ستكون متاحة لبنك مؤهل وموك المطلوبة لكل أمر C / L ، T / T يمكن الدفع عن طريق:

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc.
For mass order delivery, can be optional with terms of exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours.



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

