



وصف المنتج

خمر طويل أنبوبي الصمام لمبة الشعيرة وقد اعتبرت بمثابة T30 5W INNOLITE ، مع تصميم شكل أنبوبي عتيق والمصباح المتوهج. إنه اختيار مثالي للزينة السكنية لجعل المنزل أكثر LED ابتكار عظيم وهو مزيج مثالي من تقنية دفئًا ، ويوصى أيضًا للاستخدام التجاري لتوفير جو عائلي للعمل.

dimmers أيضا يمكن أن تكون قابلة للتخفيف من قبل LED أنبوبي لمبة الشعيرة T30 وفي الوقت نفسه ، هذا الترياق العادية لتوفير ضوء أكثر دفئًا وأكثر فائدة بالنسبة لك. وعلى عكس المصباح المتوهج التقليدي ، فإنه أيضًا منتج صديق للبيئة ، مثل دون الرصاص أو الزئبق وبدون الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء. التثبيت سهل جدا. يمكنك استبدال المصابيح القديمة في بضع ثوان ، E26 E27 B22 كما هو الحال مع نفس قاعدة المصباح الدولي.



مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37882
قوة	5W
نوع الغطاء	العنبر أو الدخان
تدفق مضيئة	380 10 ± مليون %
الصمام الشعيرة المواصفات.	6X38
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 أو VAC
مواد	زجاج
درجة اللون (CCT)	1800K - 3000K
تسمية كفاءة الطاقة	A +
شعاع زاوية	360 °
مؤشر تجسيد اللون	ر 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S: 0.5 It & العلامة
تبدل دورة	≥12,500
أوقات الحياة	ما يصل إلى 25000 ساعة
قاعدة المصباح	E27 E26 B22
الأبعاد	و mmضياء. = 30
	L = 300MM



شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA  FC



منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	نوع المصباح	البعد	الصمام الشعيرة المواصفات.	القوة الكهربائية (W)	تدفق مضيئة (lm)
------------	-------------	-------	---------------------------	----------------------	-----------------

37881	Tube T30-L300	Ø30X300mm	5x38	4W	320lm ± 10%
37883			7x38	6W	450lm ± 10%
37884			8x38	7W	500lm ± 10%



تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :Innotech

Humidity :65%

Test Date :2017-12-29



Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.4522 y=0.4109 u=0.2574 v=0.3509 duv=0.0008

CCT: 2813K Dominant Wave.:583.4nm Purity:59.1%

Flux RGB Ratio:R=24.1%,G=74.4%,B=1.4% Peak Wave:606.7nm Half Width:127.9nm

Rendering Index:Ra= 82.7

R1 =81 R2 =91 R3 =97 R4 =80 R5 =81 R6 =89 R7 =83 R8 =60
R9 =12 R10=79 R11=79 R12=69 R13=83 R14=99 R15=74

Photo Parameters

Flux:441.82lm

Effi.:107.8lm/W

Radiant:1290.7mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.102

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V

Current:I=0.0230A

Power:P=4.10W

Power Factor:PF=0.763

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 75.747ms

VPeak: 14616

VDark: 1161


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



عرض المنتج

Vintage LED Filament Bulb



Features & Advantages





مزايا

التعديل الدقيق للمصباح المتوهج²

² توفر زاوية الشعاع بزاوية 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء بدون خلق ظلال
الجديد تكنولوجيا خيوط LED² ما يصل إلى 85 ٪ من توفير الطاقة مع

² لا وميض لحماية العين البشرية

بضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI² ارتفاع

² صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء

² العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم)

² عكس الضوء

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات ضمان محدود لمدة سنة استناداً إلى متوسط²⁰ طوماس فيبس

إلخ ، FCC ، ETL ، EMC RoHS CE LVD² مع شهادة



الوضعية

أنبوب LED خمر طويل أنبوبي الصمام لمبة الشعيرة (**خيوط خمر** INNOLITE 5W T30 ، مع تصميم شكل أنبوب الكلاسيكية **المصابيح**) يمكن أن تنبعث منها على نطاق واسع اللون الأبيض الدافئ إلى كل زاوية مع 360 درجة شعاع زاوية الزجاج الشفاف الجسم. يمكن أن توفر حل الإضاءة المثالي للمنزل ، حديقة ، فندق ، مكتب ومستودع ، إلخ.

التشغيل والصيانة

² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.

² تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل.

² يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.

² تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.

² أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.

² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application



صفقة

(لمبة لكل لون مربع ، ثم 50 قطع معبأة في كرتونة تصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / لون مربع ، 50 قطع / الكرتون led قطعة 1



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط
ينبغي أن يطلب المرتجعات:
الخطوة (1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) سيصدر تصريح للعودة البند.

.الخطوة 4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها



التعليمات

Q1. هل أنت منتج؟

a1: نعم ، نحن شركة تصنيع ذوي الخبرة مع قوالب وخطوط الإنتاج الخاصة بنا

Q2.How حول جودة المنتجات؟

a2: لدينا فنيين وفريق مراقبة الجودة اختبار المنتجات واحدا تلو الآخر باستخدام خط الشيوخة ، الأجهزة والأدوات المهنية لضمان الجودة لجميع المنتجات.

Q3.How عن السعر؟

a3: نحن شركة تصنيع ودائما نقدم لعملائنا أسعار أكثر تنافسية

Q4.How لوضع النظام؟

A4: الاتصال بالخدمة عبر الإنترنت ، أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة ، سوف نقوم بالرد عليك مع سعر المنتج والمواصفات والتعبئة إلخ. شكرا لكم.

س 5. يمكنني شراء عينات منك؟

ج 5: نعم! أنت موضع ترحيب لوضع النظام عينة لاختبار لدينا عالية الجودة والخدمة ، عينات مختلطة مقبولة

Q6.Can أقوم بزيارة المصنع الخاص بك؟

a6: نعم ، مرحبا بكم في زيارة المصنع في وقت مناسب

Q7.How أو تصنيع؟ OEM يمكنني أن أجعل أوامر

a7: تصنيع مختلف. يرجى الاتصال بنا عبر الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة / OEM لدينا معالجة الطباعة المختلفة لأوامر

Q8. كيف يمكنني دفع ثمن طلبي؟

a8: في الافق ستكون متاحة للبنك المؤهل ومووك المطلوبة لكل أمر T / T ، L / C يمكنك الدفع عن طريق

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

