



Produktbeschreibung

INNOLITE flexible LED-Glühlampe ([Filament LED-Lampen mit E26 E27 B22 Lampensockel](#)) GLS A67 mit europäischem Filament-Patent bietet einen großartigen Retro-Stil mit vertrautem klassischem Stil, den Sie kennen und lieben. Mit dem europäischen flexiblen Filament-Patent bedeutet dies, dass Sie diesen Gegenstand auf dem europäischen Markt ohne Patentprobleme verkaufen können.

Mit einem breiten Abstrahlwinkel von 360 Grad bietet diese 8W LED-Lampe rundstrahlendes Licht, um Schatten zu vermeiden und rundherum warmweißes Licht zu erzeugen. Mit der neuen LED-Technologie spart er 85% Energie und kann 25-mal länger halten als herkömmliche 60W Glühlampen. Inzwischen ist es umweltfreundlich wie ohne Quecksilber oder IR-Strahlung.

Die Installation ist sehr einfach dank genau gleicher Größe und Basiskappe - Ersetzen Sie einfach Ihre alte Glühbirne durch unsere neue INNOLITE LED Filament Glühbirne ([LED Filament Glühbirne Lieferant](#)) direkt in Ihrem Wohnraum und sparen Sie Energie und Kosten bei Beibehaltung des traditionellen Look and Feel.



Produktspezifikation

Modell Nr.	37464
Leistung	8W
Abdeckungsart	klar
Lichtstrom	720lm ± 10%
Entspricht Glühlampen	55 - 60W
LED-Filamentspez.	Spirale x 1
Eingangsspannung	220-240VAC oder 110-130VAC
Material	Glas
Farbtemperatur (CCT)	2700K - 6500K
Energieeffizienz-Label	A +
Abstrahlwinkel	360 °
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	> 0,5
Startzeit	& lt; 0,5S
Schaltzyklus	≥12,500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden
Lampensockel	E26 E27 B22
Maße	Durchmesser = 67mm
	L = 124 mm



Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC



Ähnliche Produkte

Modell Nr.	Leistung (W)	LED-Filamentspez.	Lichtstrom (lm)	Äquivalente Glühlampe
37461	4W	Spiralx1	400lm \pm 10%	35 - 40W
37462	6W	Spiralx1	570lm \pm 10%	45 - 50W




Produkttestbericht

Product Mark

Product Type :A67 FLEX 8W 230VAC 3000K
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :INNOTECH
Humidity :65%
Test Date :2017-11-28 10:18:58



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4265 y=0.3894 u=0.2502 v=0.3426 duv=-0.0045
CCT: 3060K Dominant Wave.:584.4nm Purity:44.9%
Flux RGB Ratio:R=22.5%,G=75.4%,B=2.1% Peak Wave:600.8nm Half Width:111.6nm

Rendering Index:Ra= 80.2

R1 =80 R2 =93 R3 =91 R4 =76 R5 =80 R6 =92 R7 =78 R8 =53
R9 =-3 R10=84 R11=74 R12=73 R13=83 R14=96 R15=72

Photo Parameters

Flux:716.57lm Effi.:89.2lm/W Radiant:2020.2mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.137 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=229.900V Current:I=0.0580A
Power:P=8.03W Power Factor:PF=0.594


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 39.045ms VPeak: 13208
VDark: 1342 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386




Produkt Show

Flexible LED Filament Bulb



Features & Advantages



With European Patent





Vorteile

- ² Mit europäischem Patent, exakte Nachrüstung für Glühlampen
- ² Der Abstrahlwinkel von 360 ° sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, ohne Schatten zu erzeugen
- ² Bis zu 85% Energieeinsparung durch neue LED Filamenttechnologie
- ² Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- ² Hoher CRI > 80 sorgt für mehr lebendiges und natürliches Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden pro Tag)
- ² Dimmbar
- ² Zwei begrenzte Garanzzeiten bei einem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 4 Stunden
- ² Mit der Zertifizierung von CE RoHS ErP usw.



Anwendung

INNOTECH Flexible LED-Glühlampe ([LED Filament Glühbirne Lieferant](#)) mit europäischem Patent bietet perfekte dekorative Umgebungslicht für Esszimmer, Konferenzraum, Salon, Showroom, Hotel, Geschäft, Bistro, Flur, Telefonzelle, Studio und Ausstellung usw. Es ist ideal für den Innenbereich in Bistro-Leuchten, großen Zelten, dekorativen Hochzeitslichtern, dekorativen Lichtsträngen, kommerziellen Lichterketten, Kronleuchtern, Zierleuchten usw.

Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- ² Lagern und verwenden Sie die Glühbirne / Lampe wie eine herkömmliche Glühbirne / Lampe.
- ² Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte richtig verkabelt sind und keine Spannungsspitzen an der Lampe / Lampe verursachen, die zu Überhitzung / Ausfall führen.
- ² Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Kontakte des Lampenhalters ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe sicherzustellen.
- ² Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe installieren oder entfernen.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe abgekühlt ist, bevor Sie sie entfernen.

Warnung: Unterbrechen Sie die Nutzung, wenn sie beschädigt ist.

Application



Paket

1 Stück LED-Lampe pro Farbkasten, dann 50 Stück in einem Standard-Export-Karton verpackt. (1 Stück / Farbe Box, 50 Stück / Karton)



Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Autorisierung für die Rückgabe des Artikels wird ausgegeben.

Schritt 4) Bringen Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Erstattung zurück.



FAQ

Q1. Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2. Wie über Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams prüfen die Produkte nacheinander mit Alterungslinie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten. Q3. Wie über den Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

Q4. Wie soll ich eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontakt mit Online-Service, oder senden Sie uns eine E-Mail direkt, wir werden Ihnen mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. bald antworten. Vielen Dank.

Q5. Kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie sind willkommen, Beispielauftrag zu setzen, um unsere überlegene Qualität und Service zu prüfen, Mischproben sind annehmbar.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer passenden Zeit zu besuchen.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie eine E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie sollte ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können mit T / T zahlen, L / C auf Sicht wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

