



Produktbeschreibung

INNOLITE flexible LED-Glühlampen GLS A19 FLEX ([GLS A19 A60 LED Glühlampen](#)) ist eine innovative Glühbirne, die eine gute Kombination der neuen LED- und Vintage-Glühlampentechnologien darstellt, ihre Filamentlinie ist weich und flexibel, da sie aus speziellen Polymermaterialien besteht. Bis jetzt ist es die neueste Linie in den dekorativen LED-Filamenten und bringt das vertraute "Wolfram" -Gefühl in LED zurück.

Mit einem weiten Abstrahlwinkel von 360 ° bietet diese Lampe omnidirektionales Licht, um Schatten zu vermeiden und rundum warmweißes Licht zu erzeugen. Mit der neuen LED-Technologie ist es um 85% energiesparender und kann 25 Mal länger halten als herkömmliche 25W Glühlampen.

Innolite Flexible LED-Lampen unterstützen auch 10% -100% Dimmer mit einem normalen Triac-Dimmer. Es bietet eine hochwertige Dimmung, um die richtige Umgebung für jede Aktivität von entspannter bis hin zu aktiver Atmosphäre zu schaffen.



Produktspezifikation

Modell Nr.	38602
Leistung	4W
Abdeckungsart	Klarer Bernsteinrauch
Lichtstrom	200lm ± 10%
LED-Filamentspez.	Spule x 1
Eingangsspannung	220-240VAC oder 110-130VAC
Material	Glas
Farbtemperatur (CCT)	1800K - 3000K
Energieeffizienz-Label	A +
Abstrahlwinkel	360 °
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	> 0,5
Startzeit	< 0,5s
Schaltzyklus	≥12,500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden
Lampensockel	E26 E27 B22
Maße	Durchmesser = 60 mm
	L = 107 mm



Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC



Ähnliche Produkte

Modell Nr.	Leuchtmitteltyp	LED-Filamentspez.	Glasfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)					
38642	Globus G95 FLEX	Spiralx1	klar Bernstein Rauch	4W	200lm ± 10%	38652	Globus G125 FLEX	Spiralx1	4W	200lm ± 10%
						38622	Klassischer ST58 FLEX	Spiralx1	4W	200lm ± 10%
38632	Klassischer ST64 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%					
38662	Ellipse E90 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%					
38672	T-Diamant TD-115 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%					



Produkttestbericht

Product Mark

Product Type :A60 FLEX 4W 2200K DIM

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :INNOTECH

Humidity :65%

Test Date :2017-11-28 11:33:01



Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.5155 y=0.4196 u=0.2944 v=0.3594 duv=0.0015

CCT: 2137K Dominant Wave.:587.3nm Purity:80.7%

Flux RGB Ratio:R=32.4%,G=66.8%,B=0.8% Peak Wave:635.7nm Half Width:122.7nm

Rendering Index:Ra= 92.9

R1 =94	R2 =98	R3 =99	R4 =91	R5 =91	R6 =97	R7 =92	R8 =81
R9 =59	R10=94	R11=94	R12=91	R13=95	R14=99	R15=89	

Photo Parameters

Flux:185.75lm

Effi.:50.2lm/W

Radiant:690.9mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.134

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V

Current:I=0.0160A

Power:P=3.70W

Power Factor:PF=0.958

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 160.387ms

VPeak: 15032

VDark: 1466


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



Produkt Show

Flexible LED Filament Bulbs



Features & Advantages





Vorteile

- ² Genaue Nachrüstung für Glühlampen
- ² 360 ° Abstrahlwinkel sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Schattenbildung
- ² Bis zu 85% Energieeinsparung durch neue LED Filamenttechnologie
- ² Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- ² Hoher CRI > 80 sorgt für mehr lebendiges und natürliches Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden pro Tag)
- ² Dimmbar
- ² Two begrenzte Garanzzeit bei durchschnittlichem Tagesverbrauch von 4 Stunden
- ² Mit Zertifizierung von CE LVD EMC RoHS ErP usw.



Anwendung

Mit klassischem A19 A60 Form Design, INNOLITE GLS A19 A60 Flexible LED-Glühlampe (**Flexible LED Glühlampen GLS A19 FLEX**) kann ein alter Zeitzauber mit seinem speziellen "Spulen-" Glühlampendesign zu jedem möglichen Raum wie Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Studie, Balkon, Patio, Bäckerei, Teehaus, Restaurant, Cafégeschäft, Stab, Hotel schaffen, Villa, Kirche, Studio, Kunstraum, Konzerthalle, Ausstellungshalle, Gewerbe- und Industriegebiet, etc. Es ist geeignet für Kronleuchter, Wandlampen und Pendelleuchten usw.

Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- ² Lagern und verwenden Sie die Glühbirne / Lampe wie eine herkömmliche Glühbirne / Lampe.
- ² Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte richtig verkabelt sind und keine Spannungsspitzen an der Lampe / Lampe verursachen, die zu Überhitzung / Ausfall führen.
- ² Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Kontakte des Lampenhalters ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe sicherzustellen.
- ² Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe installieren oder entfernen.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe abgekühlt ist, bevor Sie sie entfernen.

Warnung: Unterbrechen Sie die Nutzung, wenn sie beschädigt ist.

Application



Paket

1 Stück LED-Lampe ([China Spiralfaden LED-Lampen Lieferant](#)) pro Farbkasten, dann verpackt 50pcs in einen Standardexportkarton. (1pc / Farbkasten, 50pcs / Karton)



Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Autorisierung für die Rückgabe des Artikels wird ausgegeben.

Schritt 4) Bringen Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Erstattung zurück.



FAQ

Q1. Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien. Q2. Wie über Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams prüfen die Produkte nacheinander mit Alterungslinie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3. Wie über den Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

Q4. Wie soll ich eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontakt mit Online-Service, oder senden Sie uns eine E-Mail direkt, wir werden Ihnen mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. bald antworten. Vielen Dank.

Q5. Kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie sind willkommen, Beispielauftrag zu setzen, um unsere überlegene Qualität und Service zu prüfen, Mischproben sind annehmbar.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer passenden Zeit zu besuchen.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie eine E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie sollte ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können mit T / T zahlen, L / C auf Sicht wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

