



Description du produit

L'ampoule à DEL en forme de boule de golf Innolite pleine en verre peut vous aider à améliorer l'éclairage de votre maison avec une lumière très douce pour protéger les yeux humains. Cette ampoule LED de 4W remplace une ampoule à incandescence traditionnelle de 60W avec exactement la même apparence mais 85% moins d'économie d'énergie et dure 25 fois plus longtemps. L'installation est également très facile en raison de la même taille et du chapeau de base standard.

Avec des LED SMD de haute qualité et un angle de faisceau de 360 degrés, ces ampoules à LED de 4W peuvent donner une lumière uniforme à omnidirection sans aucune ombre et éblouissement pendant plus de 10 ans (4 heures par jour). Pendant ce temps, il est également un produit respectueux de l'environnement car aucun mercure et rayonnement UV impliqués.

Cette ampoule LED en verre peut également être graduée en douceur de 10% à 100% par des gradateurs Triac réguliers. Avec l'ampoule à DEL dimmable Innolite, vous pouvez toujours ajuster la luminosité de la lampe pour créer l'ambiance d'éclairage la plus appropriée.



Spécification de produit

Numéro du modèle	37304	37305
Puissance	4W	
Finition de l'ampoule	Givré	Opale
Flux lumineux	400lm \pm 10%	380lm \pm 10%
Équivalent à Incandescent	35W	
Type de LED	SMD	
Tension d'entrée	220-240VAC ou 110-130VAC	
Matériel	Verre	
Température de couleur (CCT)	2700K - 6500K	
Classe d'efficacité énergétique	A +	
Angle de faisceau	360 °	
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra	
Facteur de puissance	> 0,5	
Heure de début	& lt; 0.5S	
Cycle de commutation	\geq 12 500	
Durée de vie	Jusqu'à 25 000 heures	
Base de lampe	E12 E14 E26 E27 B22	
Dimensions	Dia. = 45mm	
	E14, L = 73 mm; E27, L = 67mm	



Certificats de produit

CE RoHS ErP SAA  FC




Produits connexes

Numéro du modèle	Abat-jour	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Ampoule à incandescence équivalente
37302	Givré	4W	270lm \pm 10%	25W
37303	Opale		250lm \pm 10%	



Rapport de test du produit

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4605$ $y=0.4179$ $u'=0.2596$ $v'=0.5302$

$T_c=2748K$ Dominant WL:Ld =583.1nm Purity=63.7%

Red Ratio:R=26.4% Peak WL:Lp=604.5nm HWL:Lhd=116.9nm

Render Index:Ra=81.9

R1 =80 R2 =91 R3 =96 R4 =79 R5 =80 R6 =90 R7 =82

R8 =57 R9 =5 R10=80 R11=79 R12=70 R13=83 R14=98 R15=72

Photo Parameters:

Flux = 375.2 lm Eff. : 98.21 lm/W $F_e = 1.126$ W

Electrical parameters:

V = 229.9 V I = 0.03000 A P = 3.820 W PF = 0.5540

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 1066 ms $I_p = 49561$ (76%)



Produit spectacle


Full Glass LED Bulb

Omnidirectional 360° beam angle

EMC LED chip for high temperature resistance

Ceramic with graphene for excellent heat dissipation

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.



Exact retrofit for incandescent bulb

Opal/frosted full glass housing gives soft light

Constant current IC driver inside for flicker free

Features & Advantages





Avantages

- ² L'angle de faisceau de 360 ° fournit une répartition uniforme de la lumière sans créer d'ombres
- ² Jusqu'à 85% d'économie d'énergie grâce à la nouvelle technologie de filament à LED: LED 8W équivalente à une ampoule à incandescence de 60 W
- ² Taille de rénovation et design vintage classique pour une allure et une sensation incandescentes traditionnelles
- ² Lumière douce sans scintillement pour protéger les yeux humains
- ² Haut CRI & gt; 80 assure une lumière plus vive et naturelle
- ² Favorable à l'environnement: Aucun plomb ou mercure et aucun rayonnement UV ou d'IR
- ² Longue durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
- ² Dimmable en douceur de 10% à 100%
- ² Garantie limitée de deux ans basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures
- ² Avec la certification de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Application

Innotech verre LED ampoule boule de golf G45 P45 est généralement utilisé comme lampe de table, lampadaire, lampe pendante, etc. Il dégage une lumière douce pour protéger l'œil humain dans le salon, salle à manger, chambre, salle de bains, étude, etc.

Opération et maintenance

- ² Plage de température ambiante -20 ° C à 40 ° C.
- ² Stockez et utilisez l'ampoule / lampe de la même manière que l'ampoule / lampe traditionnelle.
- ² Vérifiez que vos appareils sont correctement câblés et ne transmettent pas de pic de tension à l'ampoule / à la lampe, provoquant une surchauffe ou une défaillance.
- ² L'ampoule / lampe doit être protégée de toute contamination.
- ² Le bon état des contacts du porte-lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de l'ampoule / de la lampe.
- ² Couper l'alimentation secteur avant d'installer ou de retirer l'ampoule / la lampe.
- ² Assurez-vous que l'ampoule / la lampe est froide avant de la retirer.

Attention: Cesser d'utiliser si endommagé.

Application



Paquet

1 pc LED ampoule par boîte de couleur, puis 50 pcs emballés dans un carton d'exportation standard. (1 pc / boîte de couleur, 50 pcs / carton)

Politique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS sur la base d'une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article.

Si les retours sont requis:

Étape 1) Contactez-nous avec ce site Web par courriel.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.

Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.

Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.

FAQ

Q1. Êtes-vous un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.How au sujet de la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et équipes de QC testent les produits un à un en utilisant la ligne de vieillissement, les appareils professionnels et les instruments pour assurer la qualité de tous les produits.

Q3.How au sujet du prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande?

A4: Contact avec le service en ligne, ou envoyé un email à nous directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage etc. bientôt. Je vous remercie.

Q5.Puis-je acheter des échantillons de vous?

A5: Oui! Vous êtes invités à placer la commande d'échantillon pour examiner notre qualité supérieure et service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.

Q7.Comment puis-je faire des ordres OEM ou ODM?

A7: Nous avons le traitement différent d'impression pour différentes commandes d'OEM / ODM. S'il vous plaît contactez-nous avec un service en ligne ou envoyez-nous un courriel directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

