



Description du produit

Innolite Aluminium plaqué en plastique [Ampoule LED G9 2.5W](#) peut vous offrir la même luminosité avec l'ampoule halogène traditionnelle 25W G9, mais économise jusqu'à 80% d'énergie et dure 25 fois plus longtemps. Pendant ce temps, il est également un produit respectueux de l'environnement comme sans mercure et sans rayonnement UV.

Avec le couvercle en plastique G9, cette ampoule PCA G9 de 2,5 W est plus sûre et incassable. Pendant ce temps, il est assez petit pour s'adapter aux luminaires les plus délicats où l'espace est limité. L'installation est très facile et pratique comme la même base bi-pi G9 standard.

Pour offrir une lumière ambiante chaude et blanche, l'ampoule Innolite PCA G9 est très utilisée pour les lustres, les lampes de salle de bain, les appliques, les lampes de table, les ventilateurs de plafond, les lumières de caisson, etc.



Spécification de produit

Numéro de modèle	37921	37922
Puissance	2.5W	
Finition de l'ampoule	Clair	Givré
Flux lumineux	220 lm $\pm$ 10%	200 lm $\pm$ 10%
Equivalent à Incandescent	25W	
Type de LED	SMD	
Tension d'entrée	220-240VAC ou 110-130VAC	
Matériel	Plastique et aluminium	
Temp de couleur (CCT)	2700K - 6500K	
Classe Efficacité énergétique	A +	
Angle de faisceau	270 °	
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra	
Facteur de puissance	> 0,5	
Heure de début	< 0,5S	
Cycle de commutation	$\geq$ 12 500	
Durée de vie	Jusqu'à 25 000 heures	
Base de la lampe	G9	
Dimensions	Diamètre = 12 mm	
	L x L = 16 x 48 mm	



Certificats de produit

CE RoHS ErP SAA  FC




Produits connexes

Numéro de modèle	Nom de la lampe	Abat-jour	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Ampoules incandescentes équivalentes
37925	PCA G9	Clair	3.5W	320lm $\pm$ 10%	30W
37926	PCA G9	Givré		300lm $\pm$ 10%	



Rapport d'essai du produit

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4470$ $y=0.4089$ $u'=0.2549$ $v'=0.5248$

$T_c=2877K$ Dominant WL: $L_d=583.2nm$ Purity=56.9%

Red Ratio: $R=25.3\%$ Peak WL: $L_p=605.3nm$ HWL: $L_{hd}=120.5nm$

Render Index: $R_a=80.7$

$R_1=79$ $R_2=90$ $R_3=96$ $R_4=78$ $R_5=79$ $R_6=87$ $R_7=82$

$R_8=56$ $R_9=1$ $R_{10}=77$ $R_{11}=76$ $R_{12}=67$ $R_{13}=81$ $R_{14}=99$ $R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 233.8 lm Eff. : 91.31 lm/W $F_e = 700.4 mW$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.01200 A$ $P = 2.560 W$ $PF = 0.9120$

LEVEL:OUT

WHITE:OUT

Status: Integral $T = 1795 ms$ $I_p = 47888 (73\%)$




Salon du produit

INNOLITE®
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS ErP



Avantages

- ² Rentable pour améliorer votre maison à la dernière technologie LED à un prix exceptionnel
- ² Résiste aux chocs et aux vibrations, comme avec le boîtier en aluminium recouvert de plastique
- ² Angle de faisceau large de 270 °
- ² Jusqu'à 80% d'économie d'énergie grâce à la technologie LED COB: 2,5 W équivalent à une ampoule à incandescence de 25 W
- ² High CRI > 80 assure une lumière plus vive et plus naturelle
- ² Convient à l'environnement: pas de plomb ni de mercure ni rayonnement UV ou IR
- ² La longue durée de vie dure jusqu'à 10 ans (4 heures par jour)
- ² Facile à installer, plug and play, peut des luminaires à douille bi-broches G9 faciles à utiliser
- Garantie limitée de deux ans selon la moyenne quotidienne utilisation de 4 heures
- ² Avec certification de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Application


Innolite PCA G9 LED Ampoules sont largement utilisés pour les lustres, les lumières de vanité de salle de bains, les appliques, les lampes de table, la lumière de fan de plafond, sous les lumières de coffret, les lumières de rondelle, etc. in le salon, la salle à manger, la chambre à coucher, taverne, villa, boîtes de nuit, hôtel, etc.

Opération et maintenance

- ² Température ambiante de -20 ° C à 40 ° C.
- ² Conservez et utilisez l'ampoule / lampe de la même manière que l'ampoule / lampe traditionnelle.
- ² Vérifiez que vos luminaires sont correctement câblés et ne fournissent pas de pointe de tension à l'ampoule / lampe provoquant une surchauffe ou une panne.
- ² L'ampoule / lampe doit être exempte de contamination.
- ² Le bon état des contacts du porte-lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de l'ampoule / lampe.
- ² Éteignez l'alimentation secteur avant d'installer ou de retirer l'ampoule / la lampe.
- ² Assurez-vous que l'ampoule / la lampe est froide avant de l'enlever.

Attention: Arrêtez l'utilisation si elle est endommagée.

Application





Paquet

1 ampoule LED par boîte de couleur, puis 100pcs emballés dans un carton d'exportation standard. (1pc / boîte de couleur, 100pcs / carton)



Politique de retour

Nous fournissons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANNEES GRATUITE en fonction de l'utilisation journalière moyenne de 4 heures pour cet article.

Si des retours sont nécessaires:

Étape 1) Contactez-nous avec ce courriel du site.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.

Étape 3) L'autorisation de renvoyer l'article sera émise.

Étape 4) Renvoie l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



FAQ

Q1.Vous êtes un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.Comme la qualité des produits?

A2: nos techniciens et équipes de QC testent les produits en utilisant une ligne de vieillissement, des dispositifs professionnels et des instruments pour garantir la qualité de tous les produits.

Q3.Quelque le prix?

A3: Nous sommes un fabricant et proposons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment faire une commande?

A4: Contactez-nous avec le service en ligne ou nous envoie un courrier électronique directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. bientôt. Je vous remercie.Question 5. Puis-je acheter des échantillons de votre part?

A5: Oui! Vous êtes invités à passer l'ordre des échantillons pour tester notre qualité supérieure et notre service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre convenance.

Q7.Comment puis-je faire des commandes OEM ou ODM?

A7: Nous avons un traitement d'impression différent pour différentes commandes OEM / ODM. Veuillez nous contacter avec un service en ligne ou nous envoyer un courrier électronique directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à la vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

