



Description du produit

Ampoule crayon LED tube en verre INNOLITE ÉPI, culot R7S. Avec une consommation électrique de 10W et une température d'éclairage de 2700 ~ 6500 Kelvin, cette ampoule sera idéale pour l'éclairage d'espace mais également pour l'éclairage d'accentuation. Il conviendra donc parfaitement aux salons et aux chambres à coucher, où se trouvent de multiples sources de lumière, ainsi qu'aux projecteurs d'espaces extérieurs tels que les jardins, les façades de bâtiments et les ponts. Vous ferez l'expérience d'un effet de lumière diffus et polyvalent avec différentes couleurs de lumière.

Grâce à un nouveau design plus fin et plus esthétique (verre transparent), les ampoules LED INNOLITE ÉPI R7S ont un angle d'éclairage plus large, produisant un éclairage optimal. Avec tous les avantages de l'efficacité lumineuse et de l'allumage instantané des LED, une consommation réduite jusqu'à 80% d'économie d'énergie, une faible sensibilité aux allumages répétés, une sécurité garantie, le verre des ampoules ne chauffe plus autant qu'avant.



Spécifications du produit

Numéro de modèle :	36968D
Pouvoir	10W
Finition de l'ampoule	Clair
Flux lumineux	1100 lm $\pm$ 10%
Equivalent à incandescence	75W
Type de LED	ÉPI
Tension d'entrée	220-240 VCA ou 110-130 VCA.
Matériel	Verre
Température de couleur (CCT)	2 700 K - 6 500 K
Classe d'efficacité énergétique	E
Angle de faisceau	360°
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Facteur de puissance	> 0.5
Heure de début	<0,5S
Cycle de commutation	$\geq$ 12 500
Durée de vie	Jusqu'à 25 000 heures
Pied de lampe	R7S
dimensions	Dia. = 16 millimètres
	L = 118mm



Certificats de produits

CE RoHS ErP




produits connexes

Numéro de modèle :	Nom de la lampe	Ombre	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Ampoule à incandescence équivalente
36962D	Plein verre R7S ÉPI	Clair	4W	450lm $\pm$ 10%	40W



Rapport de test du produit

LED Test Report



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4429 y=0.4075 u=0.2530 v=0.3491 duv=0.0006
CCT: 2929K Dominant Wave.:582.9nm Purity:55.3%
Flux RGB Ratio:R=23.2%,G=75.0%,B=1.8% Peak Wave:603.7nm Half Width:120.5nm

Rendering Index:Ra= 81.2

R1 =79	R2 =91	R3 =95	R4 =79	R5 =81	R6 =91	R7 =79	R8 =55
R9 =2	R10=81	R11=77	R12=72	R13=82	R14=98	R15=71	

Photo Parameters

Flux:1034.27lm Effi.:110.3lm/W Radiant:3061.3mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.119 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.200V Current:I=0.0490A
Power:P=9.38W Power Factor:PF=0.819


Lamp Parameters

Voltage:U=230.200V Current:I=0.0490A Power:P=9.38W
Power Factor:PF=0.819 Efficacy:0.01lm/W




Exposition de produits

R7S LED Light Bulb



Features & Advantages





avantages

- ² L'angle de faisceau de 360° offre une répartition uniforme de la lumière sans créer d'ombres
- ² Facile à installer, plug and play, il s'adapte facilement à tous les luminaires dotés d'une double prise R7S
- ² Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie grâce à la technologie LED COB : 10 W LED équivalent à 75 W halogène tungstène R7S.
- ² Taille adaptée et design classique pour une apparence et une sensation incandescentes traditionnelles.
- ² Lumière douce et sans scintillement pour protéger les yeux humains
- ² The high CRI > 80 guarantees a more vivid and natural light
- ² Respectueux de l'environnement : sans plomb ni mercure et sans rayonnement UV ou IR
- ² Longue durée de vie jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
- ² Garantie limitée de deux ans basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures
- ² Avec certification CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc.



Application


Un remplacement exact de l'ampoule halogène R7S, les ampoules LED INNOLITE R7S en tube de verre peuvent être utilisées à la maison, au bureau ou en atelier pour les projecteurs, les lumières de sécurité, les lumières de scène et de studio, les lampadaires, l'éclairage paysager et plus encore.

Exploitation et entretien

- ² Plage de température ambiante de -20°C à 40°C.
- ² Rangez et utilisez l'ampoule/la lampe de la même manière que l'ampoule/la lampe traditionnelle.
- ² Vérifiez que vos appareils sont correctement câblés et ne fournissent pas de pics de tension à l'ampoule/lampe provoquant une surchauffe/panne.
- ² L'ampoule/la lampe doit être maintenue exempte de contamination.
- ² Un bon état des contacts du support de lampe est important pour garantir le bon fonctionnement de l'ampoule/lampe.
- ² Débranchez l'alimentation secteur avant d'installer ou de retirer l'ampoule/la lampe.
- ² Assurez-vous que l'ampoule/la lampe est froide avant de la retirer.


Avertissement: Cesser l'utilisation s'il est endommagé.

Application



Emballer

1 ampoule LED par boîte de couleur, puis 50 pièces emballées dans une boîte intérieure, puis 8 boîtes intérieures emballées dans un carton standard d'exportation. (1 pièce/boîte de couleur, 400 pièces/carton)





Politique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE GRATUITE DE DEUX ANS basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article.

Les retours doivent être demandés :

Étape 1) Contactez-nous avec l'e-mail de ce site Web.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.

Étape 3) Une autorisation de retour de l'article sera délivrée.

Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



FAQ

Q1. Êtes-vous un fabricant ?

A1 : Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos moules et nos lignes de production.

Q2. Quelle est la qualité des produits ?

A2 : Nos techniciens et équipes de contrôle qualité testent les produits un par un en utilisant la ligne de vieillissement, des appareils et outils professionnels pour garantir la qualité de tous les produits.

Q3. Et le prix ?

A3 : Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4. Comment passer une commande ?

A4 : contactez le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement, nous vous répondrons sous peu avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. Merci.

Q5. Puis-je vous acheter des échantillons ?

A5 : Oui ! Vous êtes invités à passer la commande d'échantillon pour tester notre qualité et notre service supérieurs, des échantillons mixtes sont acceptables.

Q6. Puis-je visiter votre usine ?

A6 : Oui, bienvenue pour visiter notre usine au moment approprié.

Q7. Comment puis-je passer des commandes OEM ou ODM ?

A7 : Nous avons différents traitements d'impression pour différentes commandes OEM/ODM. Veuillez nous contacter via le service en ligne ou envoyez-nous directement un e-mail.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes ?

A8 : il est possible de payer par T/T, L/C à vue serait disponible pour une banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

