



Descrizione del prodotto

[INNOLITE Lampadina a filamento a LED GLS A19 A60 7W](#) fornire un grande stile retrò con la forma classica familiare che conosci e ami. Con la tecnologia innovativa a filamenti a LED, questa lampadina a LED da 7W equivalente ad una vecchia lampadina a incandescenza da 60W, offre una luminosità simile, ma utilizza circa il 90% in meno di energia e dura venticinque volte di più.

Nel frattempo dà anche un bagliore a 360 gradi ed è ideale per soggiorni, sale da pranzo, camere da letto e camere ricreative. Inoltre, a differenza della lampada standard di risparmio energetico CFL, questa lampadina a LED non contiene mercurio e si accende istantaneamente.

L'installazione è molto facile grazie alla stessa grandezza e alla base del tappo - Basta sostituire la vecchia lampadina a incandescenza con la nostra nuova lampadina INNOLITE LED filament direttamente nel tuo spazio di vita e risparmiare energia e costi mantenendo l'aspetto tradizionale.



Specifiche di prodotto

Modello numero:	37424	
Energia	7W	
Rifinitura della lampadina	Chiaro	Frosted
Flusso luminoso	806lm $\pm$ 10%	750lm $\pm$ 10%
Equivalente all'incandescente	60W	
Specchi di filamenti del LED.	4 x 50mm	
Tensione di ingresso	220-240VAC o 100-130VAC	
Materiale	Bicchiere	
Temp. Di colore (CCT)	2700K - 6500K	
Classe di efficienza energetica	A ++	
Angolo del fascio luminoso	360 °	
Indice di resa cromatica	> 80 Ra	
Fattore di potenza	> 0.5	
Ora di inizio	& Lt; 0,5S	
Ciclo di commutazione	$\geq$ 12,500	
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore	
Base della lampada	E27 / E26 / B22	
Dimensioni	Dia. = 60 millimetri	
	L = 106 millimetri	



Certificati di prodotto

CE RoHS ErP SAA  FC




prodotti correlati

Modello numero:	Potenza (W)	Specchi di filamenti del LED.	Flux luminoso (lm)	Lampadina ad incandescenza equivalente
37422	4W	4 x38	470lm $\pm$ 10%	40W
37425	6W	6 x38	630lm $\pm$ 10%	50W
37426	8W	6 x38	1055lm $\pm$ 10%	75W



Rapporto di test del prodotto

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4617$ $y=0.4147$ $u'=0.2618$ $v'=0.5292$

$T_c=2707K$ Dominant WL:Ld =583.7nm Purity=63.1%

Red Ratio:R=27.0% Peak WL:Lp=608.4nm HWL:Lhd=112.2nm

Render Index:Ra=82.2

R1 =81 R2 =94 R3 =92 R4 =79 R5 =82 R6 =94 R7 =80

R8 =56 R9 =6 R10=86 R11=78 R12=77 R13=85 R14=96 R15=73

Photo Parameters:

Flux = 866.5 lm Eff. : 121.02 lm/W Fe = 2.659 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.05600 A P = 7.160 W PF = 0.5530

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral T = 463 ms Ip = 49845 (76%)



Esposizione del prodotto

LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle

LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate


Exact retrofit for incandescent bulb

Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside for flicker free

Features & Advantages



vantaggi

- ² L'angolo del fascio a 360 ° offre una distribuzione uniforme della luce senza creare ombre
- ² Risparmio energetico fino al 90% con la nuova tecnologia a filamento a LED: 7W LED equivalente a una lampadina a incandescenza da 60W
- ² Dimensione di retrofit e design d'epoca classico per il look e il tatto tradizionali incandescenti
- ² Nessun sfarfallio per proteggere gli occhi umani
- ² Alta CRI & gt; 80 garantisce una luce più viva e naturale
- ² Ambiente favorevole: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- ² Il tempo di vita lungo dura fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- ² dimmerabile
- ² Garanzia limitata di due anni basata sull'utilizzo medio giornaliero di 4 ore
- ² Con certificazione CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL

Applicazione

Lampadina del filamento del LED GLS A19 A60 7W offre illuminazione decorativa perfetta per sala da pranzo, sala riunioni, salotto, sala espositiva, hotel, negozio, bistro, corridoio, cabina telefonica, studio e esposizione ecc. È ideale per uso interno nelle luci bistrò, grandi tende, matrimoni decorativi luci, filamenti leggeri decorativi, corde di luce commerciale, lampadari, ornamenti, ecc.

Funzionamento e manutenzione

- ² Campo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
- ² Conservare e utilizzare la lampadina / lampada allo stesso modo della lampadina / lampada tradizionali.
- ² Controllare che i vostri apparecchi siano correttamente cablati e non forniscano spie di tensione alla lampadina / lampada causando surriscaldamento / guasto.
- ² La lampadina / lampada deve essere mantenuta priva di contaminazione.
- ² La buona condizione dei contatti del portalampada è importante per garantire il corretto funzionamento della lampadina / lampada.
- ² Spegnerne l'alimentazione prima di installare o rimuovere la lampadina / lampada.
- ² Assicurarsi che la lampadina / lampada sia fresca prima di rimuovere.

Avvertimento: Interrompere l'uso se è danneggiato.

Application



Pacchetto

1 pc ha condotto la lampadina per scatola di colore, allora 50pcs ha imballato in una scatola di esportazione standard. (Scatola di 1pc / colore, 50pcs / carton)



Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA A DUE ANNI, in base all'utilizzo medio giornaliero di 4 ore per questo articolo.

Dovrebbe essere restituito:

Fase 1) Contattaci con questo sito web di posta elettronica.

Fase 2) Fornire il maggior dettaglio possibile sul problema che si sta facendo.

Fase 3) L'autorizzazione a restituire l'articolo sarà rilasciata.

Fase 4) Restituisci l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordato.



FAQ

Q1. Sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri propri stampi e linee di produzione.

Q2.How circa la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e team di QC verificano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di invecchiamento, i dispositivi e gli strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3.How circa il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.Q4. Come mettere un ordine?

A4: Contatto con il servizio in linea, o inviato via email a noi direttamente, noi risponderemo a voi con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc presto. Grazie.

Q5.May comprare i campioni da te?

A5: Sì! Sei felice di mettere l'ordine di campione per verificare la nostra qualità e servizio di qualità, i campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.

Q7. Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: Abbiamo elaborazione di stampa differente per differenti ordini OEM / ODM. Seli metta in contatto con prego con il servizio in linea o inviaci una email a noi direttamente.

Q8. Come devo pagare per i miei ordini?

A8: Puoi pagare da T / T, L / C a vista sarà disponibile per banca qualificata e MOQ richiesta per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

