



Productomschrijving

Een van onze bestsellers, de [INNOLITE rond G125 8W LED-lamp met lange gloeidraad](#) komt nu in een prachtige kleurtemperatuur van 2700K ~ 6500K. Perfect voor residentiële en commerciële verlichtingstoepassingen waar een meer functionele kleurtemperatuur vereist is. Deze lampen bieden een hoge lichtopbrengst en werken perfect in en onder hangers boven keukenbanken, in woonkamers, gangen en badkamers.

De lange filamenten bootsen de oude traditionele kooldraadlampen prachtig na, net zonder het forse stroomverbruik.

Met een gemiddelde levensduur van 25.000 uur hoef je deze gloeilamp jarenlang niet te vervangen.



Specificatie

Modelnr.	37525	
Kracht	8W	
Dekkingstype	Doorzichtig	Berijpt
Lichtstroom	1055lm ± 10%	950lm ± 10%
Gelijk aan gloeilampen	75W	
LED Filament Spec.	6 x 50 mm	
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC	
Materiaal	Glas	
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K	
Energie-efficiëntielabel	A ++	
Stralingshoek	360 °	
Kleurweergave-index	□ 80 Ra	
Krachtfactor	□ 0,5	
Starttijd	<0,5 sec	
Schakelcyclus	≥12.500	
Levenslang	Tot 25.000 uur	
Lampvoet	E27 E26 B22	
Dimensies	Dia. = 125 mm	
	L = 175 mm	



productcertificeringen



gerelateerde producten

Modelnr.	Wattage (W)	LED Filament Spec.	Lichtstroom (lm)	Equivalente gloeilamp
37521	4W	4x38	470lm ± 10%	40W

37523	7W	4x50	806lm ± 10%	60W
-------	----	------	-------------	-----



Product testrapport

Product Mark
 Product Type :350053
 Temperature :26'C
 Operator :01
 Remark:

Manufacturer :IN
 Humidity :65%
 Test Date :2019-07-03 10:01:44

Spectral Ratio: R=44.7%,G=44.8%,B=10.4%,

CIE1931 Chromaticity Diagram

Chroma Parameters
 Chro.Coor.:x=0.4474 y=0.4092 u=0.2551 v=0.3500 duv=0.0007
 CCT: 2872K Dominant Wave.:583.2nm Purity:57.1%
 Flux RGB Ratio:R=23.4%,G=75.2%,B=1.4% Peak Wave:603.7nm Half Width:123.4nm

Rendering Index:Ra= 80.8

R1 =79	R2 =89	R3 =97	R4 =78	R5 =78	R6 =87	R7 =82	R8 =56
R9 =2	R10=76	R11=77	R12=69	R13=81	R14=99	R15=71	


Photo Parameters
 Flux:1056.94lm Effi.:130.5lm/W Radiant:3150.0mW Iv:0.0mcd
 Efficiency:0.101 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters
 Voltage:U=230.300V Current:I=0.0610A
 Power:P=8.10W Power Factor:PF=0.572




product tentoonstelling

LED Filament Bulb



Features & Advantages





voordelen

- ² Hoge helderheid 130lm per watt
- ² 360 ° stralingshoek zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 90% energiebesparing met nieuwe LED-filamenttechnologie: 6,5 W LED equivalent aan 60 W gloeilamp
- ² Retrofit-maat en klassiek vintage ontwerp voor traditionele gloeiende look en feel
- ² Hoge CRI > 80 zorgt voor levendiger en natuurlijker licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Dimbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, enz.



Toepassing

Met klassieke bolvorm, [INNOLITE 8W G125 LED globe dimbare filament lamp](#) kan een zacht warm licht afgeven. Het is geschikt voor eetkamer, vergaderzaal, salon, showroom, hotel, winkel, bistro, gang, telefooncel, studio en tentoonstelling etc.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw armaturen goed zijn bedraad en geen spanningspieken leveren aan lamp / lamp, wat oververhitting / storing veroorzaakt.
- ² Lamp / lamp moet vrij worden gehouden van verontreiniging.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te garanderen.
- ² Schakel de stroom uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijdert.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u deze verwijdert.

Waarschuwing: Stop het gebruik als het beschadigd is.

Application



Pakket

1 pc LED-lamp per verdoos, vervolgens 20 stuks verpakt in een standaard omdoos. (1pc / color box, 20 stuks per doos)

Return-beleid

Wij bieden een gratis TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit item.

Indien retourzending vereist is:

Stap 1) Neem contact met ons op via deze website-e-mail.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Er wordt toestemming gegeven om het artikel te retourneren.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Ben je een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met aangepaste vormen en productielijnen.

Q2.Hoe zit het met de productkwaliteit?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te garanderen. Q3.Hoe zit het met de prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Bestelt u?

A4: neem contact op met de online service of stuur ons onmiddellijk een e-mail, we zullen snel reageren op de productprijs, specificaties, verpakking, enz. Tack.Q5. Kan ik bij u monsters kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om testorders te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

V6. Mag ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op het juiste moment te bezoeken.

V7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen plaatsen?

A7: We hebben verschillende afdruktaken voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via de online service of stuur ons een e-mail.

V8. Hoe betaal ik voor mijn bestellingen?

A8: U kunt betalen met T / T, L / C op het moment dat het beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

