



Opis produktu

Dzięki ponad 50% oszczędności energii i pięciokrotnie dłuższej żywotności, pełna szyba INNOLITE [Tuba ledowa](#) Oprawa T6 z uchwytem G5 jest idealnym zamiennikiem dla wszystkich tradycyjnych świetlówek T5 o różnej długości, które oferują szeroki wybór opraw do modernizacji.



Specyfikacja produktu

Model nr.	31165	31166
Moc	16W	
Strumień świetlny	1600 lm $\pm$ 10%	1500 lm $\pm$ 10%
Odpowiednik halogenów	28W	
Typ LED	SMD	
Napięcie wejściowe	220-240VAC lub 85-265VAC	
Materiał	Pełny kieliszek	
Temperatura koloru (CCT)	2700K - 6500K	
Klasa efektywności energetycznej	A +	
Kąt promienia	330 stopni	
Indeks oddawania barw	> 80 Ra	
Współczynnik mocy	> 0,5	
Czas rozpoczęcia	<0,5 S	
Przełączanie cyklu	$\geq$ 12,500	
Dożywności	Do 25 000 godzin	
Podstawa lampy	G5	
Wymiary	Śred. = 20 mm	
	L = 1150 mm	



Certyfikaty produktów



Produkty powiązane

Model nr.	Typ rurki	Moc (W)	Kolor pokrywy	Strumień świetlny (lm)	Ekwiwalentna świetlówka fluorescencyjna
31161	Szkłana tuba LED T6 z podstawą lampy G5	8W	Jasny	800lm $\pm$ 10%	14W
31162		8W	Opal	750lm $\pm$ 10%	14W
31163		12W	Jasny	1200lm $\pm$ 10%	21W
31164		12W	Opal	1120lm $\pm$ 10%	21W
31167		20 W	Jasny	2000lm $\pm$ 10%	35W
31168		20 W	Opal	1850lm $\pm$ 10%	35W




Produkt pokaž



CE RoHS

High Efficiency LED Chips

50% energy saving and much brighter than florescent tube;
instant on and without flicker.



G5 Mini Base

Perfect heat dissipation

Special aluminum board for heat dissipation
to protect and extend LED life span

4ft 16W





Zalety


- ² Kąt wiązki 330 stopni z szybą przezroczystą
- ² Do 50% oszczędności energii: LED o mocy 16 W odpowiada świetlówce 28 W
- ² Łatwa instalacja, bezpośrednia wymiana świetlówki.
- ² Brak migotania, aby chronić ludzkie oczy
- ² Bez brzęczenia i natychmiast
- ² Wysoki CRI & gt; 80 zapewnia bardziej żywe i naturalne światło
- ² Przyjazny dla środowiska: bez ołowiu lub rtęci i bez promieniowania UV lub IR
- ² Długi czas życia wynosi do 10 lat (4 godziny dziennie)
- ² Dwuletnia ograniczona gwarancja na podstawie średniej dziennej korzystanie z 4 godzin
- ² Z certyfikatem CE RoHS itp.



Podanie

Lampki LED do lamp tubowych Innolite Glass T6 mogą zapewnić doskonałe światło dla każdej przestrzeni o wysokim CRI powyżej 80ra. Te 6000-kelwinowe lampy LED T6 zapewniają żywe otoczenie miejsca pracy lub przestrzeni życiowej, a lampy 3000 kelwinów zapewniają miękką białą barwę, która zapewnia miłą i relaksującą atmosferę. Doskonale nadaje się do oświetlenia ogólnego w supermarkecie, biurze, sali konferencyjnej, parkingu, przystanku autobusowym, magazynie, sklepie spożywczym, stacji benzynowej, sklepie, hotelu, szkole i domu itp.

Application



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ² Zakres temperatury pracy od -20 ° C do 40 ° C
- ² Sprawdź lampę przed montażem, jeśli wystąpią jakiegokolwiek uszkodzenia podczas transportu, nie instaluj.
- ² Konserwacja powinna być wykonywana przez osobę, która zna tylko rurkę.
- ² Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na lampie.
- ² Trzymaj lampę z dala od ognia lub przedmiotów o wysokiej temperaturze.
- ² Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- ² Wymień tylko na ten sam typ lampy LED. Ryzyko porażenia prądem.
- ² Jeśli szklana lampa zostanie uszkodzona, lampa musi zostać natychmiast wyrzucona.

Uwagi do konserwacji

- ² Odłącz lampę od zasilania przed jakąkolwiek konserwacją.
- ² Czyść oprawy suchą szmatką.
- ² Nie czyść lampy za pomocą żrących chemikaliów.

Ostrzeżenie: Przerwać korzystanie, jeśli jest uszkodzony.

Pakiet



Zasady dotyczące zwrotów

Zapewniamy BEZPŁATNĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ DWA LATA w oparciu o średnie codzienne korzystanie z tego produktu przez 4 godziny.

Powinny być wymagane zwroty:

Krok 1) Skontaktuj się z nami za pomocą tego adresu e-mail.

Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów o problemie, który masz.

Krok 3) Zostanie wydane upoważnienie do zwrotu towaru.

Krok 4) Zwróć przedmiot za uzgodniony zamiennik lub zwrot pieniędzy.



FAQ

Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z własnymi formami i liniami produkcyjnymi.

Q2.Co o jakości produktów?

A2: Nasi technicy i zespoły QC testują produkty jeden po drugim, wykorzystując starzejącą się linię, profesjonalne urządzenia i instrumenty, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.

Q3.Jak chodzi o cenę?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

Q4. Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z usługą online lub wyślij do nas wiadomość e-mail, wkrótce odpowiemy Ci na cenę produktu, specyfikacje, opakowanie itp. Dziękuję Ci.

P5. Czy mogę kupić próbki od ciebie?

A5: Tak! Zapraszamy do złożenia zamówienia próbki, aby przetestować naszą najwyższą jakość i obsługę, mieszane próbki są dopuszczalne.

Q6.Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym czasie.Q7.Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

A7: Mamy różne przetwarzanie druku dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi online lub wyślij nam e-mail bezpośrednio.

Q8. Jak mam płacić za moje zamówienia?

A8: Możesz zapłacić T / T, L / C na widoku będzie dostępny dla wykwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

