



Opis produktu

INNOLITE Glass LED T8 Tube 18W to idealne uzupełnienie tradycyjnej lampy fluorescencyjnej o dużej oszczędności energii. Ten 18 W odpowiednik świetlówki o mocy 36 W zapewnia taką samą jasność, ale oszczędza 50% energii i trwa pięć razy dłużej. Częstotliwość odnawiania lampy również ulegnie drastycznemu skróceniu, gdyż jej żywotność przekracza 25 000 godzin.

Ze stałym źródłem prądu wewnątrz, oferuje miękkie światło, które chroni ludzkie oczy i bez migotania. W przeciwieństwie do tradycyjnej świetlówki jest to ekologiczny produkt bez rtęci i ołowiu, bez promieniowania UV i IR. Ponadto, ta żarówka jest natychmiastowa do pełnej jasności i bez brzęczenia, aby zapewnić lepsze doznania świetlne.



Specyfikacja produktu

Model nr.	31113
Moc	18W
Strumień świetlny	1600 lm $\pm$ 10%
Odpowiednik halogenów	36 W
Typ LED	SMD
Napięcie wejściowe	220-240VAC lub 110-130VAC lub 85-265VAC
Materiał	Pełny kieliszek
Temperatura koloru (CCT)	2700K - 6500K
Klasa efektywności energetycznej	A +
Kąt promienia	330 stopni
Indeks oddawania barw	> 80 Ra
Współczynnik mocy	> 0,5
Czas rozpoczęcia	<0,5 S
Przełączanie cyklu	$\geq$ 12,500
Dożywność	Do 25 000 godzin
Podstawa lampy	G13
Wymiary	Śred. = 26 mm
	L = 1200 mm



Certyfikaty produktów

CE RoHS ErP SAA  FC



Produkty powiązane

Model nr.	Typ rurki	Moc (W)	Kolor pokrywy	Strumień świetlny (lm)	Ekwiwalentna żarówka
36281	Szklana tuba LED T8	9W	Opal	800lm $\pm$ 10%	18W
36282		15W		1200lm $\pm$ 10%	30 W
36283		23W		2200lm $\pm$ 10%	58W



Raport z testu produktu

Spectral test report for lamp

Product type : T8 LED Tube Glass18w
Product No. :
Manufacturer :


Test date. : 2017-07-25
Test equipment : SPEC3000A Spectrometer
Operator. :

Test Condition

Temperature : 25.0Deg C
Test range : 380nm-780nm

Humidity : 65%
Peak AD. : 54732 (83.5%)
Integral time. : 32ms

Spectral Parameter



CIE Color Parameter

Chromaticity coordinates: $x=0.3019$ $y=0.3201$ $u=0.1936$ $v=0.3079$ ($duv=0.0043$)
Color temperature: $TC=7234$ K Color difference: $SDCM=7.8$ Main Wavelength: $\lambda_d=482.03$ nm Purity: $Purity=0.384$
Peak wavelength: $\lambda_p=450.4$ nm FWHM: $\Delta\lambda_p=31.7$ nm Color ratio: $R=14.32\%$ $G=79.66\%$ $B=6.02\%$

Color rendering index (Ra): $Ra=86.9$

$R1=85.4$ $R2=90.7$ $R3=93.3$ $R4=86.7$ $R5=86.0$ $R6=86.3$ $R7=90.6$ $R8=75.5$
 $R9=22.6$ $R10=77.2$ $R11=86.6$ $R12=66.0$ $R13=87.8$ $R14=96.7$ $R15=81.3$

Optical Parameter

Luminous flux: 1634.897 lm luminous efficiency: 81.74 lm/w Radiant flux: 5.537 W

Electrical Parameter

Voltage: 220.8 V Current: 0.094 A Watte: 20.00 W Power factor: 0.956



Produkt pokaż



CE RoHS




Zalety

- ² Kąt wiązki 330 stopni z szybą przezroczystą
- ² Do 50% oszczędności energii: 18 W LED odpowiada świetlówce 36 W
- ² Łatwa instalacja, bezpośrednia wymiana świetlówki.
- ² Brak migotania, aby chronić ludzkie oczy
- ² Bez brzęczenia i natychmiast
- ² Wysoki CRI > 80 zapewnia bardziej żywe i naturalne światło
- ² Przyjazny dla środowiska: bez ołowiu lub rtęci i bez promieniowania UV lub IR
- ² Długi czas życia wynosi do 10 lat (4 godziny dziennie)
- ² Dwuletnia ograniczona gwarancja na podstawie średniej dziennej korzystanie z 4 godzin
- ² Z certyfikatem CE RoHS itp.



Podanie

Lampki LED do lamp Inolite Glass T8 o mocy 18W zapewniają idealne oświetlenie do każdej przestrzeni o wysokim CRI ponad 80 stopni. Ta lampka LED T8 o mocy 6000 kelwinów zapewnia żywe otoczenie miejsca pracy lub przestrzeni życiowej, a lampy 3000 kelwinów zapewniają miękką białą barwę, która zapewnia miłą i relaksującą atmosferę. Doskonale nadaje się do oświetlenia ogólnego w supermarkecie, biurze, sali konferencyjnej, parkingu, przystanku autobusowym, magazynie, sklepie spożywczym, stacji benzynowej, sklepie, hotelu, szkole i domu itp.



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ² Zakres temperatury pracy od -20 ° C do 40 ° C
- ² Sprawdź lampę przed instalacją, jeśli wystąpią jakiegokolwiek uszkodzenia podczas transportu, nie instaluj.
- ² Konserwacja powinna być wykonywana przez osobę, która zna tylko rurkę.
- ² Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na lampie.
- ² Trzymaj lampę z dala od ognia lub przedmiotów o wysokiej temperaturze.
- ² Tylko do użytku w pomieszczeniach.

² Wymień tylko na ten sam typ lampy LED. Ryzyko porażenia prądem.

² Jeśli szklana lampa zostanie uszkodzona, lampa musi zostać natychmiast wyrzucona.

Uwagi do konserwacji


² Odłącz lampę od zasilania przed jakąkolwiek konserwacją.

² Czyść oprawy suchą szmatką.

² Nie czyść lampy za pomocą żrących chemikaliów.

Ostrzeżenie: Przerwać korzystanie, jeśli jest uszkodzony.

Pakiet



Zasady dotyczące zwrotów

Zapewniamy BEZPŁATNĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ DWA LATA w oparciu o średnie codzienne korzystanie z tego produktu przez 4 godziny.

Powinny być wymagane zwroty:

Krok 1) Skontaktuj się z nami za pomocą tego adresu e-mail.

Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów o problemie, który masz.

Krok 3) Zostanie wydane upoważnienie do zwrotu towaru.

Krok 4) Zwróć przedmiot za uzgodniony zamiennik lub zwrot pieniędzy.



Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z własnymi formami i liniami produkcyjnymi.

Q2.Co o jakości produktów?

A2: Nasi technicy i zespoły QC testują produkty jeden po drugim, wykorzystując starzejącą się linię, profesjonalne urządzenia i instrumenty, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.

Q3.Jak chodzi o cenę?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

Q4. Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z usługą online lub wyślij do nas wiadomość e-mail, wkrótce odpowiemy Ci na cenę produktu, specyfikacje, opakowanie itp. Dziękuję Ci.P5. Czy mogę kupić próbki od ciebie?

A5: Tak! Zapraszamy do złożenia zamówienia próbki, aby przetestować naszą najwyższą jakość i usługi, mieszane próbki są dopuszczalne.

Q6.Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym czasie.

Q7. Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

A7: Mamy różne przetwarzanie druku dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi online lub wyślij nam e-mail bezpośrednio.

Q8. Jak mam płacić za moje zamówienia?

A8: Możesz zapłacić T / T, L / C na widoku będzie dostępny dla wykwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

